


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Perstang

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Perstang voor kabelschoenen

Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingstukken



Functies

Bestelnr.	AS 4054.140
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingstukken.
Voordelen	Een duidelijke herkenning van de doorsnede door kleurcodering op de persprofielen Gedwongen ontgrendeling Ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchromd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Ovale crimp
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	22 - 14
Voor doorsnede	0,75 - 2,5 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,42 kg
Brutogewicht	0,44 kg

Funcities

Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Tang vr kabelschoenen 0,5-2,5mm ²
