

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.300 Striptang

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.300 - Striptang

Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | AS 4054.300 |
| Product omschrijving | Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes. |
| Voordelen | Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte Praktische, geïntegreerde draadsnijder Automatisch instelmechanisme voor uiteenlopende isolaties en aderdiameters Voor alle tangtypecompatibele persprofielen, met enkele handgrepen uitwisselbaar 2-componenten-handgreep met zacht glijvast gedeelte |
| Kleur | Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink |
| Afmetingen | Breedte: 20 mm Hoogte: 90 mm Lengte: 191 mm |
| AWG | 34 - 8 |
| Voor doorsnede | 0,02 - 10 mm ² |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Brutogewicht | 0,18 kg |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC002109 |
| ETIM 8 | EC002109 |
| ECLASS 8.0 | 21043706 |
| Product omschrijving | AS Denudeertang 0,02-10mm ² |