


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.305 Striptang

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.305 - Striptang

Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.

## Functies

Bestelnr.	AS 4054.305
Product omschrijving	Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.
Voordelen	Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte Praktische, geïntegreerde draadsnijder Automatisch instelmechanisme voor uiteenlopende isolaties en aderdiameters Voor alle tangtypecompatibele persprofielen, met enkele handgrepen uitwisselbaar 2-componenten-handgreep met zacht glijvast gedeelte
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Afmetingen	Breedte: 20 mm Hoogte: 90 mm Lengte: 191 mm
AWG	12 - 5
Voor doorsnede	4 - 16 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,17 kg
Brutogewicht	0,18 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC002109
ETIM 8	EC002109
ECLASS 8.0	21043706
Product omschrijving	RAS Denudeertang 4-16mm <sup>2</sup>