

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870 Knabbelschaar

Staat: 15.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Knabbelschaar

Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieurofbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | AS 4054.870 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieurofbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm. |
| Voordelen | Knippen van materialen zonder vervorming Nette knipranden, geen nabewerking van het geknipte profiel Eenvoudige handling Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken |
| Materiaal | Gereedschap: Speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard |
| Kleur | Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink |
| Levering | Knabbelschaar incl. spaandeflector |

Functies

| | |
|-------------------------|----------|
| Geschikt voor bestelnr. | 9683.006 |
| | 9683.008 |
| | 9683.016 |
| | 9683.018 |
| | 9683.036 |
| | 9683.038 |
| | 9680.005 |
| | 9680.025 |
| | 9680.207 |
| | 9680.227 |
| | 9683.406 |
| | 9683.408 |
| | 9683.426 |
| | 9683.428 |
| | 9683.444 |
| | 9683.446 |
| | 9683.448 |
| | 9683.464 |
| | 9683.466 |
| | 9683.468 |
| 9683.484 | |
| 9683.486 | |
| 9683.488 | |

| | |
|------------|----------------|
| Afmetingen | Lengte: 280 mm |
|------------|----------------|

| | |
|----------------------|---|
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal Aluminium Koper Kunststof |
|----------------------|---|

| | |
|---|--------|
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 1,2 mm |
|---|--------|

| | |
|--|--------|
| Max. bewerkbare materiaaldikte aluminium | 1,2 mm |
|--|--------|

| | |
|--|------|
| Max. bewerkbare materiaaldikte kunststof | 2 mm |
|--|------|

| | |
|-------------|--------|
| Snijbreedte | 2,7 mm |
|-------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0,5 kg |
|--------------|--------|

Funcities

| | |
|----------------------|------------------|
| Brutogewicht | 0,54 kg |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Product omschrijving | AS Metaalsnijder |
