Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870
Knabbelschaar


Staat: 04.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.870 - Knabbelschaar

Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieuropbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.



Functies

Bestelnr.	AS 4054.870
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieuropbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.
Voordelen	Knippen van materialen zonder vervorming Nette knipranden, geen nabewerking van het geknipte profiel Eenvoudige handling Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal	Gereedschap: Speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering	Knabbelschaar incl. spaandeflector

Functies

Geschikt voor bestelnr.	9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488
Afmetingen	Lengte: 280 mm
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal Aluminium Koper Kunststof
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	1,2 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte aluminium	1,2 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte kunststof	2 mm
Snijbreedte	2,7 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,5 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	0,54 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Product omschrijving	AS Metaalsnijder