

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Handhydraulische pons

Staat: 11.02.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Handhydraulische pons

Voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige uitsparingen.



Functies

Bestelnr.	AS 4055.010
Uitvoering	met 90° schuin geplaatste en 360° draaibare cilinderkop
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige uitsparingen.
Voordelen	Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
Materiaal	Aluminium
Levering	Handhydraulische pons Hydraulische bout Ø 19 mm Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm HSS boor Ø 11 mm Afstandsbussenset (3-delig) Kunststofkoffer
Bediening hydraulisch	Ronde gaten tot Ø 82 mm Rechthoekige pons tot 46 x 86 mm Ponsdruk 75 kN Max. arbeidsdruk 680 bar/9850 psi Gatenpons vierkant tot 92 x 92 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3.3
Brutogewicht	3.36
Douanetariefnummer	84678900
EAN	4028177807914

Functies

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046