

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

**Handhydraulische ponsenset M16 -
M63**

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Handhydraulische ponsenset M16 - M63

Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.

Functies

Bestelnr.	AS 4055.070
Uitvoering	Deze set bevat de standaard gatenponsen M16 tot M63.
Product omschrijving	Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
Voordelen	Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
Levering	Handhydraulische pons, recht 7 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijstempel Hydraulische bout Ø 19 mm Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm HSS boor Ø 10 mm Afstandsbussenset (3-delig) Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-gaten	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

Funcities

Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,3 kg
Brutogewicht	5,34 kg
Douanetariefnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Product omschrijving	RAS Manuele hydr. recht ponsenset M16-63
