

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.118

Splijt-gatenpons rond

Staat: 12.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.118 - Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.118
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2 mm
Ø-gaten	18,6 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Trekbout (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø	11,1 mm 19 cm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,061 kg
Brutogewicht	0,081 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Functies

ECLASS 8.0

21049047

Product omschrijving

AS Pons Split rond vr RVS Diam 18,6