


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.132**

**Splijt-gatenpons rond**

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.132 - Spleit-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.132
Uitvoering	Met 3-voudige spleijing
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2,5 mm
Ø-gaten	32,5 mm
Voor schroefdraad	M32
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,232 kg
Brutogewicht	0,265 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Funcities

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Product omschrijving

AS Pons Split rond vr RVS Diam 32,5