

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.163

Splijt-gatenpons rond

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.163 - Spleit-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.163
Uitvoering	Met 3-voudige spleijting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2,5 mm
Ø-gaten	63,5 mm
Voor schroefdraad	M63
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,025 kg
Brutogewicht	1,098 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Funcities

ECLASS 8.0

21049047

Product omschrijving

AS Pons Split rond vr RVS Diam 63,5