


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.550

Splijt-gatenpons rond

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.550 - Spleij-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige spleijstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.550
Uitvoering	Met 3-voudige spleijting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	50,5 mm
Voor schroefdraad	M50
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie spleij-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,608 kg
Brutogewicht	0,682 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

Functies

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	Pons Split rond vr plaatstaal Diam 50,5
