

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.554

## Splijt-gatenpons rond

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.554 - Splejt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splejtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.554
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	54 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splejt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,628 kg
Brutogewicht	0,701 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Funcities

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Product omschrijving

AS Pons Split rond vr plaatstaal Diam 54