


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Splijt-gatenponsenset M16 tot M40

Staat: 12.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Splejt-gatenponsenset M16 tot M40 voor plaatstaal, met 3-voudige splejtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.580
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	5 matrijzen 5 stempels Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-gaten	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt

Funcities

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,039 kg
Douanetariefnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Product omschrijving	RAS Ponsset M16-M40 vr Plaatstaal