Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Splijt-gatenponsenset M12 tot M40

Staat: 14.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Splijt-gatenponsenset M12 tot M40 voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.581
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	6 matrijzen 6 stempels Trekbout met kogellager Ø 6 x 40 mm Trekbout met kogellager Ø 9,5 x 50 mm Trekbout met kogellager Ø 19 x 55 mm HSS boor Ø 10 mm 1 bus glijmiddel Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-gaten	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

© Rittal 2026

Functies

Voor schroefdraad	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,2 kg
Brutogewicht	2,256 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Product omschrijving	RAS Ponsset M12-M40 vr Plaatstaal

© Rittal 2026