



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.150 Standaard verlichting

Staat: 22.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.150 - Standaard verlichting

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Functies

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                       | SZ 4138.150                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering                                      | Met deurpositieschakelaar                                                                                                                                                                                                                |
| Levering                                        | Standaard verlichting<br>Lichtbundel<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>Geïntegreerde deurschakelaar                                                                                                                                      |
| Nominaal vermogen                               | 14 W                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ballast                                         | Magnetisch voorschakelapparaat                                                                                                                                                                                                           |
| Aansluitmogelijkheden                           | Voeding via connector<br>Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)                                                                                                                                                             |
| Geïntegreerde deurschakelaar                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtbundel                                     | buislamp, sokkel G13                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschermklasse                                  | I (Beschermingsgeleider)                                                                                                                                                                                                                 |
| Schakelaar (type)                               | Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar                                                                                                                                                                                                     |
| Montagemethode verlichting                      | Geschroefd                                                                                                                                                                                                                               |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V AC                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase  | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominale isolatiespanning                       | 500 V DC/1s                                                                                                                                                                                                                              |
| Inbouwmogelijkheden                             | TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks<br>TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS<br>SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS<br>SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks |

## Funcities

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Afmetingen                | Breedte: 452 mm<br>Hoogte: 117 mm<br>Diepte: 50 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...45 °C                                     |
| Contactdozen              | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)                     |
| Opslagtemperatuurbereik   | -20 °C...70 °C                                     |
| Nominale spanning         | 230 V, 1~, 50 Hz                                   |
| Uitvoering contactdoos    | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)                     |
| Leveringseenheid          | 1 st.                                              |
| Nettogewicht              | 1.5                                                |
| Brutogewicht              | 1.619                                              |
| Douanetariefnummer        | 94054990                                           |
| EAN                       | 4028177320710                                      |
| ECLASS 8.0                | 27189241                                           |

## Goedkeuringen

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---------------------------------------------------------------|