

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.180 Standaard verlichting

Staat: 27.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.180 - Standaard verlichting

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Functies

Bestelnr.	SZ 4138.180
Uitvoering	zonder deurschakelaar
Levering	Standaard verlichting Lichtbundel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	18 W
Ballast	Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden	Deurschakelaar Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met universele montagebeugel AE: met rail voor interieuropbouw

Funcities

Afmetingen	Breedte: 682 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,74 kg
Brutogewicht	1,94 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Standaard verlichting, zonder deurschakelaar, met contactdoos geaard, 18W 230V 50Hz, 682x117x50 mm BxHxD

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---