



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150 Comfortverlichting

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - Comfortverlichting

Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Functies

Bestelnr.	SZ 4139.150
Uitvoering	Met deurpositieschakelaar
Levering	Comfortverlichting Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal Geïntegreerde deurschakelaar
Nominaal vermogen	14 W
Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Geïntegreerde deurschakelaar	Ja
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s

Functies

Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
Afmetingen	Breedte: 452 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,25 kg
Brutogewicht	1,319 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Comfortverlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 14W 100-240V 50/60 Hz, 452x117x50 mm BxHxD

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---