

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.350 Comfortverlichting

Staat: 09.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.350 - Comfortverlichting

Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SZ 4139.350 |
| Uitvoering | Met deurpositieschakelaar |
| Levering | Comfortverlichting Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal Geïntegreerde deurschakelaar |
| Nominaal vermogen | 30 W |
| Ballast | EVG met breed spanningsbereik |
| Aansluitmogelijkheden | Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen) |
| Geïntegreerde deurschakelaar | Ja |
| Lichtbundel | buislamp, sokkel G13 |
| Beschermklasse | I (Beschermingsgeleider) |
| Schakelaar (type) | Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar |
| Light cover | Ja |
| Montagemethode verlichting | Geschroefd |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2000 V AC |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase | 1000 V AC |
| Nominale isolatiespanning | 500 V DC/1s |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Inbouwmogelijkheden | TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks |
| Afmetingen | Breedte: 987 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...45 °C |
| Contactdozen | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4) |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...70 °C |
| Nominale spanning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Uitvoering contactdoos | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Brutogewicht | 2,26 kg |
| Douanetariefnummer | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Product omschrijving | SZ Comfortverlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 30W 100-240V 50/60 Hz, 987x117x50 mm BxHxD |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|