


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.020

# Compacte verlichting

Staat: 03.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.020 - Compacte verlichting

Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten



## Functies

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnr.                | SZ 4140.020   |
| Voordelen                | Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting<br>Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven, Verlichting monteren, klaar<br>Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk<br>Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd |
| Kleur                    | Overeenkomstig RAL 7035   |
| Levering                 | Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets<br>Lichtbundel<br>Lichtbundelafdekking<br>Aansluitkabel<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Nominaal vermogen        | 14 W  |
| Lengte aansluitkabel     | 3 m   |
| Mounting distance screws | 725 mm  |

# Functies

|   |  |
|---|--|
| Ballast   | EVG met breed spanningsbereik  |
| Aansluitmogelijkheden                           | Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde<br>Deurschakelaar  |
| Lichtbundel                                     | Buislamp T5  |
| Beschermklasse                                  | II (geïsoleerd)  |
| Schakelaar (type)                               | Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar   |
| Cable deflection via rear possible              | Ja   |
| Light cover                                     | Ja   |
| Montagemethode verlichting                      | Geschroefd<br>Clipbevestiging<br>magneetbevestiging (toebehoren)   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC  |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase  | 500 V AC   |
| Nominale isolatiespanning                       | 500 V DC/1s  |
| Mounting distance clip/magnet                   | 650 mm   |
| Inbouwmogelijkheden                             | TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks<br>TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks<br>SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks<br>SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks<br>AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten<br>AE: met rail voor interieuropbouw |
| Opmerking                                       | Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk   |
| Opmerking                                       | Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk  |
| Afmetingen                                      | Breedte: 705 mm<br>Hoogte: 59 mm<br>Diepte: 24 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik                       | -15 °C...45 °C   |
| OUT_RATED_CURRENT_110_60                        | 0,149 - 0,216 A  |
| Nominale stroom                                 | 0,073 - 0,127 A  |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Opslagtemperatuurbereik             | -20 °C...70 °C   |
| Nominale spanning                   | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 0,6 kg   |
| Brutogewicht                        | 0,62 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94054990   |
| ECLASS 8.0                          | 27189241   |
| Product omschrijving                | SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 14W 100-240V 50/60 Hz, B=705 mm, met aansluitkabel (geel), L=3 meter, ENEC 24 |