


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020

Compacte verlichting

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.020 - Compacte verlichting

Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten



Functies

Bestelnr.	SZ 4140.020
Voordelen	Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven, Verlichting monteren, klaar Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Levering	Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets Lichtbundel Lichtbundelafdekking Aansluitkabel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	14 W
Lengte aansluitkabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

Functies

Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde Deurschakelaar
Lichtbundel	Buislamp T5
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Cable deflection via rear possible	Ja
Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging magneetbevestiging (toebehoren)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten AE: met rail voor interieuropbouw
Opmerking	Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
Opmerking	Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk
Afmetingen	Breedte: 705 mm Hoogte: 59 mm Diepte: 24 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Nominale stroom	0,073 - 0,127 A

Funcities

Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,62 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 14W 100-240V 50/60 Hz, B=705 mm, met aansluitkabel (geel), L=3 meter, ENEC 24