

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.010

Universeelverlichting

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.010 - Universeelverlichting met geïntegreerde bewegingsmelder

Kastverlichting met geïsoleerde kunststof behuizing, bewegingsmelder en voedingsspanning 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 4155.010 |
| Product omschrijving | Compacte buislamp 18 W met hoge lichtopbrengst. |
| Voordelen | Eenvoudige en snelle montage |
| Materiaal | Kunststof |
| Levering | Universeelverlichting Geïntegreerde bewegingsmelder Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal |
| Nominaal vermogen | 18 W |
| Ballast | EVG met breed spanningsbereik |
| Aansluitmogelijkheden | Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen) |
| Integrated motion sensor | Ja |
| Lichtbundel | Compact-buislamp, sokkel 2G11 |
| Beschermklasse | I (Beschermingsgeleider) |
| Schakelaar (type) | Geïntegreerd, aan/uit/bewegingsmelder |

Funcities

| | |
|--|---|
| Light cover | Ja |
| Montagemethode verlichting | Geschroefd |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase | 2500 V AC |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| Inbouwmogelijkheden | TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met universele montagebeugel AE: met rail voor interieuropbouw |
| Afmetingen | Breedte: 345 mm Hoogte: 95 mm Diepte: 55 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...45 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...70 °C |
| Nominale spanning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,674 kg |
| Brutogewicht | 0,93 kg |
| Douanetariefnummer | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Product omschrijving | SZ Universeelverlichting, met geïntegreerde bewegingsmelder, 18W 110-240V 50/60 Hz, 343x95x55 mm BxHxD, VDE |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----|
| Goedkeuringen | VDE |
|---------------|-----|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK