

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4338.000

Kabelbevestigingsrail

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4338.000 - Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

Voor TS, PC, universele lessenaars TP, sokkels, ten behoeve van trekcontlasting bij de kabelinvoer.

Functies

Bestelnr.	PS 4338.000
Product omschrijving	Voor trekcontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-gatenraster aan het horizontale behuizingprofiel of in TS sokkel/Flex-Block.
Materiaal	Staal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Bij montage op de TS sokkel is de bevestigingsbout voor sokkels nodig
Afmetingen	Lengte: 1.585 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS PC TP universele lessenaar Breedte: = 1.600 mm
Geschikt voor breedte	1.600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	8,664 kg
Brutogewicht	9,12 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Funcities

Product omschrijving

PS Kabelbevestigingsrails tbv TS/PC/TP/TS Sokkel/Flex-Block, voor trekantasting bij kabelinvoer, voor kastbreedte 1600 mm, L=1585 mm, staal, verzinkt