

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.000

Montagerail 75 x 20 mm

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.000 - Montagerail 75 x 20 mm voor VX, TS, VX SE

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisatoren of transformatoren.



Functies

Bestelnr.	TS 4398.000
Uitvoering	met boringen
Product omschrijving	Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisatoren of transformatoren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm Aan het horizontale TS kastprofiel: in de breedte, in de diepte Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven via insteekmoer 8800.808
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE Breedte: = 800 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	8,432 kg

Funcities

Brutogewicht	8,875 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montagerail, voor VX, VX SE, voor B/D: 800 mm, met boringen

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------