

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Montageprofil

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Functies

Bestelnr.	TS 4579.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	790 mm
Geschikt voor deurbreedte	900 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 900 mm In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm In deuren met een breedte van 800 mm, in combinatie met een deurprofiel
Inbouwmogelijkheden TS	In kasten met een breedte/diepte van 800 mm, op het binnenste montageniveau

Functies

Inbouwmogelijkheden TP	In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE TP AX Breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	8 kg
Brutogewicht	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D x 800 mm, voor deurbreedte: 900 mm, L: 790 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------