


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100 Montageprofil

Staat: 20.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4599.100
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	320 mm
Geschikt voor deurbreedte	380 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 380 mm, met knevelsluiting
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte/diepte: 380 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	3,16 kg
Brutogewicht	3,308 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,44 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor deurbreedte 380 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------