


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar voor VX IT

Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.



Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | VX 5301.287 |
| Product omschrijving | Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen. |
| Voordelen | Eenvoudig inschuifbaar |
| Materiaal | Plaatstaal, verzinkt |
| Levering | Scheidingswand 2 afdekkappen |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Hoogte: = 2.200 mm Diepte: = 1.000 mm |
| Montage-instructie | Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd |
| Opmerking | Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken Niet toepasbaar in combinatie met een koppelaafdichting De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen) |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 29 kg |
| Brutogewicht | 29,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 112,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | VX IT Scheidingswand 2200x1000 mm |