

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.300

Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar

Staat: 11.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.300 - Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar voor VX IT

Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.



Functies

Bestelnr.	VX 5301.300
Product omschrijving	Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen.
Voordelen	Eenvoudig inschuifbaar
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt
Levering	Scheidingswand 2 afdekkappen
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Hoogte: = 2.200 mm Diepte: = 1.200 mm
Montage-instructie	Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd
Opmerking	Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken Niet toepasbaar in combinatie met een koppelaafdichting De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen)

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	33 kg
Brutogewicht	34,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	VX IT Scheidingswand 2200x1200 mm