

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310 Buitenkoppeling, 3 mm

Staat: 02.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.310 - Buitenkoppeling, 3 mm voor VX IT

Voor het koppelen van VX IT-frames die door een scheidingswand van elkaar moeten worden gescheiden. Maar ook bij het vervangen van een voorgemonteerde behuizing door een model in dezelfde uitvoering of bij het vervangen van een geïntegreerd frame door een LCP-koeloplossing van Rittal.



Functies

Bestelnr.	VX 5301.310
Voordelen	Het naderhand vervangen van racks of LCP-units is mogelijk Waarborgt de noodzakelijke koppelafstand van 3 mm, voor het naderhand uitvoeren van ombouwwerkzaamheden
Toepassingsgebieden	Voor het naderhand vervangen van racks of LCP-units Voor het naderhand in-/uitbouwen van scheidingswanden, ééndelig, inschuifbaar
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	verzinkt
Levering	4 buitenkoppelingen, 3 mm Afdichting koppeling EPDM, 8 m Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Binnen een rij kasten worden de buitenafmetingen per kast 2 mm vergroot De maximaal bereikbare IP-beschermklasse volgens IEC 60 529 bedraagt IP 20
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT
Leveringseenheid	4 st.

Funcities

Nettogewicht	0,78 kg
Brutogewicht	0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Product omschrijving	Buitenkoppeling, 3 mm, voor VX, VX IT. Voor het naderhand vervangen van racks of LCP-units, voor het naderhand in-/uitbouwen van scheidingswanden, ééndelig, inschuifbaar