


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326 Stelvoeten

Staat: 15.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - Stelvoeten met interne verstelling, voor VX IT

Stelvoet met interne verstelling, voor het compenseren van bodemoneffenheden.



Funcities

Bestelnr.	VX 5301.326
Product omschrijving	De aan de binnenzijde aangebrachte montagebeugel dient voor het verplaatsen en vastzetten van de stelvoet onder het kastframe. Zo is de stelvoet gemakkelijk vanuit de kast via de in de stelvoetschacht geïntegreerde binnenzeskantaandrijving te verstellen.
Levering	4 stelvoeten, M12 met binnenzeskantaandrijving TX30 4 montagebeugels Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	Max. toelaatbare statische belasting: 3000 N per stelvoet
Instelbereik	18 - 63 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,76 kg
Brutogewicht	0,796 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Functies

Product omschrijving

Stelvoet, M12, met interne verstelling, voor VX IT, voor het compenseren van hoogteverschillen bij bodemoneffenheden, incl. montagebeugel voor een versprongen montagepositie in de kast, voor een eenvoudige bediening vanaf de binnenzijde via de geïntegreerde binnenzeskantaandrijving in de kop van de stelvoet.