Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326
Stelvoeten

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.326 - Stelvoeten met interne verstelling, voor VX IT

Stelvoet met interne verstelling, voor het compenseren van bodemoneffenheden.



Functies

Bestelnr.	VX 5301.326
Product omschrijving	De aan de binnenzijde aangebrachte montagebeugel dient voor het verplaatsen en vastzetten van de stelvoet onder het kastframe. Zo is de stelvoet gemakkelijk vanuit de kast via de in de stelvoetschacht geïntegreerde binnenzeskantaandrijving te verstellen.
Levering	4 stelvoeten, M12 met binnenzeskantaandrijving TX30 4 montagebeugels Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	Max. toelaatbare statische belasting: 3000 N per stelvoet
Instelbereik	18 - 63 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,76 kg
Brutogewicht	0,796 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Functies

Product omschrijving	Stelvoet, M12, met interne verstelling, voor VX IT, voor het compenseren van hoogteverschillen bij bodemoneffenheden, incl. montagebeugel voor een versprongen montagepositie in de kast, voor een eenvoudige bediening vanaf de binnenzijde via de geïntegreerde binnenzeskantaandrijving in de kop van de stelvoet.

© Rittal 2026