


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.334**

**Bodemplaatmoduul, meerdelig, met  
borstelstrip, zeer dicht**

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.334 - Bodemplaatmoduul, meerdelig, met borstelstrip, zeer dicht voor VX IT

Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.



## Funcities

Bestelnr.	VX 5301.334
Uitvoering	tweedelig, met borstelstrip
Product omschrijving	Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde. Speciale borstelstrips met aan weerszijden versprongen aangebrachte borstels bieden bij een vakkundige kabelinvoer een hogere afdichting ten opzichte van de omgeving en ondersteunen hiermee de klimatisering. De uitvoering in twee delen zorgt dat het bodemmoduul ook naderhand bij al ingevoerde kabels is aan de brengen.
Materiaal	Moduulplaat: plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Oppervlak	Moduulplaat: verzinkt
Levering	2 halve moduulplaten incl. borstelstrip, zeer dicht Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm
Opmerking	Bodemplaatmodulen met borstelstrip niet geschikt voor toepassingen met beschermklasse volgens IEC 60 529
Afmetingen	Diepte: 237,5 mm

# Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,4 kg
Brutogewicht	1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Bodempl.mod kabelinv 2 delig B=600