

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.336

# Bodemplaatset, meerdelig, gesloten

Staat: 20.05.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.336 - Bodemplaatsset, meerdelig, gesloten voor VX IT

Meerdelige bodemplaatsset bestaande uit gesloten bodemplaatsmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels.

## Functies

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnr.                | VX 5301.336   |
| Product omschrijving     | Meerdelige bodemplaatsset bestaande uit gesloten bodemplaatsmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels. Het gesloten bodemplaatsmoduul, diepte 237,5 mm, kan optioneel door de bodemplaatsmoduulvarianten voor kabelinvoer worden vervangen. |
| Voordelen                | De volgorde van de afzonderlijke modules is vrij te kiezen  |
| Materiaal                | Plaatstaal  |
| Oppervlak                | Verzinkt  |
| Levering                 | Bodemplaatsset<br>Afdichtingsband<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>1 bodemplaatsmoduul, gesloten, diepte: 75 mm<br>1 bodemplaatsmoduul, gesloten, diepte: 175 mm<br>2 schuifplaten, diepte: 115 mm   |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX IT<br>Breedte: = 800 mm<br>Diepte: = 600 mm  |
| Leveringseenheid         | 1 st.   |
| Nettogewicht             | 4.5   |
| Brutogewicht             | 4.84  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 14,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave  |
| Douanetariefnummer       | 73269098  |

# Functies

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177950887 |
|-----|---------------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002620 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|