Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

Bodemplaatmoduul voor kabelinvoer via de zijkant

Staat: 17.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.348 - Bodemplaatmoduul voor kabelinvoer via de zijkant voor VX IT

Aan beide zijden met verstelbare opening en borstelstrips. Door de uitvoering met open zijkant kan het bodemplaatmoduul ook worden gemonteerd bij al ingevoerde kabels.

Functies

Bestelnr.	VX 5301.348
Product omschrijving	Aan beide zijden met verstelbare opening en borstelstrips. Door de uitvoering met open zijkant kan het bodemplaatmoduul ook worden gemonteerd bij al ingevoerde kabels.
Materiaal	Moduulplaat: plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Oppervlak	Moduulplaat: verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm
Opmerking	Bodemplaatmodulen met borstelstrip niet geschikt voor toepassingen met beschermklasse volgens IEC 60 529
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

Functies

ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Bodempl.mod kabelinv zijkant 800B