

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.446

# Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd

Staat: 30.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.446 - Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



## Functies

Bestelnr.	DK 5301.446
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Ventilatierooster: plaatstaal Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd Profiel horizontaal: aluminium, gelakt
Kleur	Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005 Profiel verticaal: zilverkleurig
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal

# Funcities

Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,3 kg
Brutogewicht	11,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur Geperforeerd B800xH2000