

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.450**

**Aluminium-plaatstalen deur,  
geventileerd**

Staat: 29.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.450 - Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



## Functies

Bestelnr.	DK 5301.450
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Ventilatierooster: plaatstaal Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd Profiel horizontaal: aluminium, gelakt
Kleur	Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005 Profiel verticaal: zilverkleurig
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal

# Funcities

Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,8 kg
Brutogewicht	10,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur Geperforeerd B600xH2200