

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.453

Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.453 - Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 5301.453 |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %. |
| Materiaal | Frame: spuitgietaluminium profiel Ventilatierooster: plaatstaal Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd Profiel horizontaal: aluminium, gelakt |
| Kleur | Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005 Profiel verticaal: zilverkleurig |
| Levering | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Montage-instructie | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig |
| Opmerking | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105° |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 9,6 kg |
| Brutogewicht | 10,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 40,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | VX IT Deur Geperforeerd B800xH2200 |