


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.518 Wielmoduul

Staat: 21.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Wielmoduul voor VX, VX IT

Voor een eenvoudige verplaatsing direct op de gebruikslocatie, ook van reeds gemonteerde kasten/behuizingen.

## Functies

Bestelnr.	VX 5301.518
Levering	1 transportmoduul met 2 zwenkwielen 1 transportmoduul met 2 zwenkwielen, vast Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 756 mm Hoogte: 82,5 mm Diepte: 79 mm
Montage-instructie	Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn
Geschikt voor	Behuizingstype: VX: = 800 mm Behuizingstype: VX IT
Belastbaarheid	Max. toelaatbare belasting: statisch 15000 N Max. toelaatbare belasting: dynamisch 10000 N
Opmerking	De maximaal toelaatbare belastbaarheid (dynamisch) van 10000 N heeft betrekking op rollend transport op vlak terrein.
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,5 kg
Brutogewicht	12,12 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Product omschrijving	Wielmoduul voor VX IT, voor B: 800 mm, voor het eenvoudig verplaatsen op de standplaats, direct aan de kast te monteren.