


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518 Wielmoduul

Staat: 26.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Wielmoduul voor VX, VX IT

Voor een eenvoudige verplaatsing direct op de gebruikslocatie, ook van reeds gemonteerde kasten/behuizingen.

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | VX 5301.518 |
| Levering | 1 transportmoduul met 2 zwenkwielen 1 transportmoduul met 2 zwenkwielen, vast Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Breedte: 756 mm Hoogte: 82,5 mm Diepte: 79 mm |
| Montage-instructie | Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX: = 800 mm Behuizingstype: VX IT |
| Belastbaarheid | Max. toelaatbare belasting: statisch 15000 N Max. toelaatbare belasting: dynamisch 10000 N |
| Opmerking | De maximaal toelaatbare belastbaarheid (dynamisch) van 10000 N heeft betrekking op rollend transport op vlak terrein. |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 11,5 kg |
| Brutogewicht | 12,12 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |
| Product omschrijving | Wielmoduul voor VX IT, voor B: 800 mm, voor het eenvoudig verplaatsen op de standplaats, direct aan de kast te monteren. |