



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542

# Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten

Staat: 17.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren.



## Functies

Bestelnr.	DK 5301.542
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 4 st. 130°-scharnieren, verzonken Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 55

---

Geschikt voor Behuizingstype: VX IT  
Breedte: = 800 mm  
Hoogte: = 2.200 mm

---

Leveringseenheid 1 st.

---

Nettogewicht 34,45 kg

---

Brutogewicht 35,4 kg

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 134,9 kg CO2 eq (Cat B)

---

Opmerking bij PCF-klasse Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

---

Douanetariefnummer 94039910

---

ETIM 9 EC000747

---

ECLASS 8.0 27182204

---

Product omschrijving VX IT Deur plaatstaal 800x2200mm R7035

---