

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd

Staat: 29.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



Functies

Bestelnr.	DK 5301.561
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 3 st. 130°-scharnieren, verzonken gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig

Funcities

Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12,2 kg
Brutogewicht	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur pl. geperf. 600x2000mm R7035