

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd

Staat: 29.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 5301.561 |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005 |
| Levering | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 3 st. 130°-scharnieren, verzonken gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Opmerking | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110° |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 12,2 kg |
| Brutogewicht | 13,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 50,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | VX IT Deur pl. geperf. 600x2000mm R7035 |