



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.612

Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.612 - Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5301.612 |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de afzonderlijke deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 7035 Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005 |
| Levering | Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts 3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Opmerking | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160° |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Brutogewicht | 15,25 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | VX IT Deur pl.st. vert ged gesl 800x2000 |