Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd

Staat: 15.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.652 - Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



Functies

Bestelnr.	DK 5301.652
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005
Levering	Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts 3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig

Functies

Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15 kg
Brutogewicht	15,8 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor VX IT, als alternatief voor de aanwezige deuren De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %. Voor kastbreedte: 800 mm, voor kasthoogte: 2.000 mm