
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027
Potentiaalvereffeningsset

Staat: 22.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.027 - Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Centraal aardingspunt met 0,3 m lange aardlitze voor eenvoudige aansluiting op het kast-/behuizingsframe in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).

Functies

Bestelnr.	DK 5302.027
Product omschrijving	Centraal aardingspunt aan het kast-/behuizingsframe voor eenvoudige opname van de kast/behuizing in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).
Toepassingsgebieden	Voor het realiseren van een ononderbroken, centrale potentiaalvereffening bij alle ingebouwde componenten resp. voor het waarborgen van een aanwezige functionele aarding volgens DIN EN 50 310
Mogelijkheden	Contactering van alle vlakke delen met het kastframe als centraal aardingspunt in combinatie met een contactering van alle ingebouwde componenten met hetzelfde potentiaal, via een contacterende bevestiging of door middel van een aparte aardlitze
Levering	7 aardlitzen (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, voor deuren en optionele zijwanden Centraal aardingspunt Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Werd er aan de hand van de uiteindelijke toepassing een risicobeoordeling opgesteld door een elektricien waarbij geen vergroot risico werd vastgesteld, dan zijn er geen maatregelen nodig voor het realiseren van een aarding
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,26 kg
Brutogewicht	0,265 kg
Douanetariefnummer	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Product omschrijving	VX IT Potentiaal vereffeningsset