

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Kabelgoot, in diepte verstelbaar

Staat: 02.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde.



Funcities

| | |
|----------------------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5302.043 |
| Product omschrijving | Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden | Standaard VX IT-profielsysteem Profielsysteem TX CableNet Profielsysteem TS IT |
| Instalation position in 19" area | Standaard VX IT: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm |
| Lengte | 350: 550 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,74 kg |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Brutogewicht | 1,94 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Product omschrijving | VX IT Kabelbaan Diepte verst. 350-550mm |