

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Kabelgoot, in diepte verstelbaar

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde.



Funcities

Bestelnr.	DK 5302.043
Product omschrijving	Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Standaard VX IT-profielsysteem Profielsysteem TX CableNet Profielsysteem TS IT
Instalation position in 19" area	Standaard VX IT: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, bij alternatieve bevestiging 415 mm - 615 mm
Lengte	350: 550 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,74 kg

Funcities

Brutogewicht	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	VX IT Kabelbaan Diepte verst. 350-550mm