

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.053 Kabelgoot

Staat: 06.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.053 - Kabelgoot voor VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | DK 5302.053  |
| Product omschrijving | Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor VX IT. |
| Voordelen            | Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap<br>Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding<br>Rug-aan-rug koppelbaar<br>Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen<br>Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard  |
| Technische gegevens  | Geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen (1 HE): 6 stuks   |
| Materiaal            | Plaatstaal<br>Kunststof volgens UL 94-HB   |
| Kleur                | RAL 9005   |
| Levering             | Kabelgoot<br>2 afdekkingen<br>14 kabelvingers, 6 HE<br>10 kabelbevestigingsprofielen<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hoogte-eenheden          | 47 HE  |
| Geschikt voor            | Niet te combineren met dynamische 19"-profielen, voor VX IT  |
| Opmerking                | Bij een symmetrische interieuropbouw in het kasttype VX IT niet combineerbaar met dynamische 19"-rails, bij een asymmetrische interieuropbouw is montage aan één zijde mogelijk. |
| Afmetingen               | Breedte: 109,5 mm<br>Diepte: 314,5 mm<br>Lengte: 2.099 mm  |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX IT<br>TX CableNet<br>Breedte: = 800 mm<br>Hoogte: = 2.200 mm<br>= 2.200 mm  |
| Geschikt voor breedte    | 800 mm   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 10,2 kg  |
| Brutogewicht             | 10,78 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 39,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave   |
| Douanetariefnummer       | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC000012   |
| ECLASS 8.0               | 27400703   |
| Product omschrijving     | IT Kabelkanaal, verticaal, voor VX IT, 47 U for H: 2200 mm   |