

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.106

Standaard profielen, 19" (482,6 mm)

Staat: 12.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.106 - Standaard profielen, 19" (482,6 mm) voor VX IT

Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | VX 5302.106 |
| Uitvoering | voor standaard VX IT 19"-profiel |
| Product omschrijving | Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd. |
| Voordelen | Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling |
| Technische gegevens | Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E |
| Toepassingsgebieden | Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Grondlak |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwpositie | voor |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Inbouwmogelijkheden | Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren |
| Montage-instructie | Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen |
| Geschikt voor | Hoogte: = 42 HE = 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 7,4 kg |
| Brutogewicht | 7,86 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | VX IT 19" profielen standard 42HE voor |