

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124 Profielen, extra bevestiging

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - Profielen, extra bevestiging voor standaard VX IT 19"-profiel

Extra profielbevestiging voor VX IT ter compensatie van ongelijk verdeelde belastingen.

Functies

Bestelnr.	IT 5302.124
Product omschrijving	Voorkomt doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting. De extra bevestiging wordt direct tussen de profielen en een montageprofiel op het buitenste montageniveau van het VX-frame bevestigd.
Voordelen	Bij de gedeeltelijke 19"-opbouw ook te gebruiken als afzonderlijke bevestiging
Toepassingsgebieden	Voor het vastzetten van het standaard 19"-profiel aan het buitenste montageniveau
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Functies

Product omschrijving

VX IT verstevigingsprofiel 19" B=800mm