


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322 Kabelbaan

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Kabelbaan voor VX, VX IT

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen.



Functies

| | |
|---------------------|---|
| Bestelnr. | VX 5302.322 |
| Voordelen | Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap Als alternatief schroefbaar Geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelgeleidingselementen Geïntegreerde bevestigingsboring voor het vastzetten van de PDU's in het 7 HE-raster via een slobgat |
| Toepassingsgebieden | Voor verticale kabelgeleiding en trekcontlasting bij netwerk- en servertoepassingen |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |

Functies

| | |
|--------------------------|---|
| Inbouwmogelijkheden | Aan het VX IT-kastframe tussen het dak- en bodemframe, rondom lopend In VX IT-racks met een breedte van 800 mm is als alternatief een schroefverbinding tussen het bovenste en onderste diepteprofiel mogelijk |
| Montage-instructie | De montage vindt plaats over de gehele kastdiepte met behulp van een snelbevestiging aan het kastframe. Bij de montage in kasten met een breedte van 800 mm is een extra schroefbevestiging aan de diepteprofielen van de 19"-opbouw mogelijk |
| Afmetingen | Breedte: 265 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX IT Hoogte: ≥ 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6,8 kg |
| Brutogewicht | 7,12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Product omschrijving | VX IT Kabelbaan B265xH2000-2200mm |